

RENISHAW**Robijnkogeltaster keramisch lengte 100 mm, Kogel-Ø D: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494236 5
GTIN	2050001740595
Artikelklasse	49F

Omschrijving**Uitvoering:**

Tasterinzetstukken voor meet- en gereedschapsmachines van keramiek met M4-aansluitdraad.

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Schacht-Ø S	3,8 mm
effectieve werklengte	83,5 mm
Materiaal schacht	Keramiek
Kogel-Ø D	5 mm
Gewicht	6,3 g
Lengte L	100 mm
Draadaansluiting	M4
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

Accessoires

5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2

Taster-reinigingskit	494240
Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30