



Digitale hardheidsmeter Shore D, Type: D



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 495004 D |
| GTIN | 2050001672049 |
| Artikelklasse | 49G |

Omschrijving

Uitvoering:

shore-hardheidsmeter voor het bepalen van de hardheid volgens Shore A of D conform DIN ISO 7619-1 (vervangt DIN 53505) en ASTM D 2240. Robuuste, handzame aluminiumbehuizing. Contrastrijk, helder grafisch led-display. Geheugen voor 100 meetwaarden met datum en tijd. USB-aansluiting voor pc en lader.

Toepassing:

Shore D: hardrubber, harde kunststoffen, acrylglas, resopal, versterkte thermoplasten, vinylplaten, polystyreen, aandrukrollen.

Accessoires:

meetzuil nr. 495016. Testblokken voor controle op aanvraag.

Aanvullend gewicht nr. 495018.

Software voor het maken van testrapporten, statistieken en grafische weergave op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|-------------|
| Fabrikantnummer | 30-210 |
| Energievoorziening | Accuvoeding |
| Accutype | Lithium-ion |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Aantal inbegrepen accu's | 1 |
| Testverloop | Shore D |
| Aansluiting | USB-interface |
| Testrapport | Testrapport van de producent |
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | P1 |
| Producttype | Hardheidsmeter |

Dienstverlening

| | |
|--|----------|
| KalibratieHardheidsmeter Shore A+D Type H | 029000 H |
| DAkS-kalibratieHardheidsmeter Shore A+D Type H | 029010 H |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|--------|
| Meetzuil | 495016 |
| Aanvullend gewichtvoor Shore D | 495018 |