

Mitutoyo**Hardheidsmeter Rockwell, Type: HR320****Bestelgegevens**

Bestelnummer	495080 HR320
GTIN	4946368631677
Artikelklasse	44F

Omschrijving**Uitvoering:**

Rockwell-hardheidsmeters in een robuuste uitvoering en met hoge nauwkeurigheid (volgens DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18). Extra Super-Rockwell.

Levering:

Diamanten drukstift, drukstift met stalen kogel 1/16 inch, reservekogels 1/16 inch, vlak aambeeld Ø 64 mm, V-aambeeld Ø 40 mm, stofhoes, hardheidsvergelijingsplaatjes, waterpas. 5 Hardheidsvergelijingsplaatjes, netadapter.

Opmerking:

Andere accessoires op aanvraag.

Kalibratie: Prijs op aanvraag

Aflezings: 0,1 HR

Weergave: hardheidswaarde, meetschaal, testkracht, klemtijd, tolerantiecontrole GO/NG, standaardafwijking

Testverloop: Rockwell

Aansluiting: RS232-interface; SPC / Digimatic

Rockwell-schalen: A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa

Bediening: Met motor

Technische beschrijving

Lengte	516 mm
Hoofdbelasting meetkracht	15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Bediening	Met motor
Voorbelasting meetkracht	3; 10 kg
Testverloop	Rockwell
Maximale proefstukhoogte	180 mm
Maximale proefstukbreedte	180 mm
Breedte	235 mm
Gewicht	46 kg
Aflezing	0,1 HR
Hoogte	780 mm
Rockwell-schalen	A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa
Weergave	hardheidswaarde, meetschaal, testkracht, klemtijd, tolerantiecontrole GO/NG, standaardafwijking
Voeding	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Aansluiting	RS232-interface; SPC / Digimatic
Fabrikantnummer	HR-320MS
Energievoorziening	Netvoeding
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Hardheidsmeetmachine Rockwell