

3M**Vliesschuurband (A) SC-BS, 9×533 mm, Korrelvergelijking: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558497 100
GTIN	2050001752420
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

synthetisch nylonvlies met kunstharsgebonden slijpkorrel, hoge standtijd, **gelijkmatige oppervlakafwerking, geringe warmteontwikkeling.**

Flexibele vliesschuurband voor gebruik op met de hand geleide machines.

Toepassing:

voor naschuren van voorgeschuurde of geborstelde oppervlakken, voor gelijkblijvende en reproduceerbare resultaten. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest, lichte verontreinigingen en verkleuringen.

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	100
Kleur	bruin
Fijnheidsgraad	grof
Uitvoering	A coarse
Serie	SC-BS

Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	9 mm
Schuurband lengte	533 mm
Productnaamattribuut	9×533 mm
Fabrikantnummer	SC-BS
Producttype	Vliesschuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt	15-20 m/s	
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	10 m/s	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	10 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	10 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	10 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	10 m/s	H
RVS	geschikt	10 m/s	
Ti	geschikt	10 m/s	
GG(G)	geschikt	10 m/s	K
CuZn	geschikt	10 m/s	N
Kunststof, GFK	geschikt	10 m/s	
Hout	geschikt	10 m/s	
Lakken	geschikt	10 m/s	
Uni	geschikt	10 m/s	
droog	geschikt		