

RENISHAW**Robijnkogeltaster keramisch lengte 100 mm, Kogel-Ø D: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494236 6
GTIN	2050001740601
Artikelklasse	49F

Omschrijving**Uitvoering:**

Tasterinzetstukken voor meet- en gereedschapsmachines van keramiek met M4-aansluitdraad.

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Materiaal schacht	Keramiek
Schacht-Ø S	4,5 mm
Gewicht	6,3 g
effectieve werklengte	88,5 mm
Kogel-Ø D	6 mm
Lengte L	100 mm
Draadaansluiting	M4
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

Accessoires

5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40

Taster-reinigingskit	494240
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30