

**3M****Vliesschuurband (A) SC-BS, 40×760 mm, Korrelvergelijking: 180****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 558503 180    |
| GTIN          | 2050001743817 |
| Artikelklasse | 53M           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

synthetisch nylonvlies met kunstharsgebonden slijpkorrel, hoge standtijd, **gelijkmatige oppervlakafwerking, geringe warmteontwikkeling.**

Flexibele vliesschuurband voor gebruik op met de hand geleide machines.

**Toepassing:**

voor naschuren van voorgeschuurde of geborstelde oppervlakken, voor gelijkblijvende en reproduceerbare resultaten. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest, lichte verontreinigingen en verkleuringen.

**Technische beschrijving**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Fijnheidsgraad     | middel   |
| Kleur              | rood     |
| Korrelvergelijking | 180      |
| Uitvoering         | A medium |
| Serie              | SC-BS    |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Slijpmiddelaanduiding            | A               |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %         |
| Schuurband breedte               | 40 mm           |
| Schuurband lengte                | 760 mm          |
| Productnaamattribuut             | 40×760 mm       |
| Fabrikantnummer                  | SC-BS           |
| Producttype                      | Vliesschuurband |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | beperkt geschikt | 15-20 m/s      |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 10 m/s         | P        |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 10 m/s         | P        |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         | 10 m/s         | H        |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         | 10 m/s         | H        |
| Staal < 67 HRC                 | geschikt         | 10 m/s         | H        |
| RVS                            | geschikt         | 10 m/s         |          |
| Ti                             | geschikt         | 10 m/s         |          |
| GG(G)                          | geschikt         | 10 m/s         | K        |
| CuZn                           | geschikt         | 10 m/s         | N        |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         | 10 m/s         |          |
| Hout                           | geschikt         | 10 m/s         |          |
| Lakken                         | geschikt         | 10 m/s         |          |
| Uni                            | geschikt         | 10 m/s         |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |