

**Analoge hardheidsmeter Shore D, Type: D****Bestelgegevens**

Bestelnummer	495005 D
GTIN	2050001659637
Artikelklasse	49G

Omschrijving**Uitvoering:**

shore-hardheidsmeter voor het bepalen van de hardheid volgens Shore A of D conform DIN ISO 7619-1 (vervangt DIN 53505) en ASTM D 2240. Robuuste, handzame aluminiumbehuizing.

Toepassing:

Shore D: hardrubber, harde kunststoffen, acrylglas, resopal, versterkte thermoplasten, vinylplaten, polystyreen, aandrukrollen.

Accessoires:

meetzuil nr. 495016. Testblokken voor controle op aanvraag.
Aanvullend gewicht nr. 495018.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	30-110
Testverloop	Shore D
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	P1

Producttype	Hardheidsmeter
-------------	----------------

Dienstverlening

KalibratieHardheidsmeter Shore A+D Type H	029000 H
-------------------------------------------	----------

DAkS-kalibratieHardheidsmeter Shore A+D Type H	029010 H
------------------------------------------------	----------

Accessoires

Aanvullend gewichtvoor Shore D	495018
--------------------------------	--------