

RENISHAW**Robijnkogeltaster lengte 20 mm, Kogel-Ø D: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494222 4
GTIN	2050000956805
Artikelklasse	49F

Omschrijving**Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Schacht-Ø S	1,5 mm
Kogel-Ø D	4 mm
Gewicht	0,6 g
Materiaal schacht	Staal
effectieve werklengte	20 mm
Lengte L	20 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

Accessoires

Taster-reinigingskit	494240
----------------------	--------

Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5