

## Losse meetpen Tolerantieklasse 2, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	483910 3
GTIN	2050001048929
Artikelklasse	48A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard ( $60 \pm 2$  HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf  $\varnothing 1,5$  mm met maataanduiding, 0,1 mm – 0,99 mm zonder afschuining. Vanaf 1,0 mm een kant met afschuining.

**Tolerantieklasse 2:** pen- $\varnothing \pm 0,002$  mm.

**Toepassing:**

Voor gebruik ontvetten en na gebruik invetten.

**Opmerking:**

Bij bestelling tevens de **gewenste  $\varnothing$  vermelden**, bijv. nr. 483900 gr. 5 **10,08** resp. 483920 gr. 5 **10,082**.

### Technische beschrijving

Meetpenlengte	70 mm
Oplopend met	0,01 mm
Nominale maat	3 - 5,99 mm
Kalibratie	L5
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	2
Hardheid	$60 \pm 2$ HRC
Materiaal	Kaliberstaal
Producttype	Meetpen

**Dienstverlening**

DAkkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20	028260 20
Kalibratie Meetpen maximale Ø 20	028240 20