

HOLEX**Vliesschuurband (A), 13×610 mm, Korrelvergelijking: 180****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 558484 180 |
| GTIN | 4045197527561 |
| Artikelklasse | 52E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies met kunstharsgebonden slijpkorrel, hoge standtijd, **gelijkmatige oppervlakafwerking, geringe warmteontwikkeling.**

Toepassing:

voor naschuren van voorgeschuurde of geborstelde oppervlakken, voor gelijkblijvende en reproduceerbare resultaten. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest, lichte verontreinigingen en verkleuringen.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|----------|
| Fijnheidsgraad | middel |
| Korrelvergelijking | 180 |
| Kleur | rood |
| Uitvoering | A medium |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Schuurband breedte | 13 mm |
| Schuurband lengte | 610 mm |
| Productnaamattribuut | 13x610 mm |
| Producttype | Vliesschuurband |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | 15-20 m/s | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 10 m/s | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 10 m/s | P |
| Staal < 55 HRC | geschikt | 10 m/s | H |
| Staal < 60 HRC | geschikt | 10 m/s | H |
| Staal < 67 HRC | geschikt | 10 m/s | H |
| RVS | geschikt | 10 m/s | |
| Ti | geschikt | 10 m/s | |
| GG(G) | geschikt | 10 m/s | K |
| CuZn | geschikt | 10 m/s | N |
| Kunststof, GFK | geschikt | 10 m/s | |
| Hout | geschikt | 10 m/s | |
| Lakken | geschikt | 10 m/s | |
| Uni | geschikt | 10 m/s | |
| droog | geschikt | | |