

Losse meetpen Tolerantieklasse 1, Type: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	483900 5
GTIN	2050001048844
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ± 2 HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf $\varnothing 1,5$ mm met maataanduiding, 0,1 mm – 0,99 mm zonder afschuining. Vanaf 1,0 mm een kant met afschuining.

Tolerantieklasse 1: pen- $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Toepassing:

Voor gebruik ontvetten en na gebruik invetten.

Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste \varnothing vermelden**, bijv. nr. 483900 gr. 5 **10,08** resp. 483920 gr. 5 **10,082**.

Technische beschrijving

Meetpenlengte	70 mm
Oplopend met	0,01 mm
Nominale maat	10 - 11,99 mm
Kalibratie	L5
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	60 ± 2 HRC
Materiaal	Kaliberstaal
Producttype	Meetpen

Dienstverlening

DAkkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20	028260 20
Kalibratie Meetpen maximale Ø 20	028240 20