

RENISHAW**Robijnkogeltaster lengte 10/11 mm, Kogel-Ø D: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494220 8
GTIN	2050000973444
Artikelklasse	49F

Omschrijving**Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Kogel-Ø D	8 mm
Schacht-Ø S	2,5 mm
Gewicht	1,5 g
Materiaal schacht	Staal
effectieve werklengte	11 mm
Lengte L	11 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

Accessoires

5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
--------------------------------------	-------------

Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30
Taster-reinigingskit	494240