

RENISHAW**Robijnkogeltaster lengte 20 mm, Kogel-Ø D: 0,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494222 0,5
GTIN	2050000973451
Artikelklasse	49F

Omschrijving**Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

effectieve werklengte	7 mm
Kogel-Ø D	0,5 mm
Schacht-Ø S	0,3 mm
Materiaal schacht	Hardmetaal
Gewicht	0,5 g
Lengte L	20 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

Accessoires

5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
--------------------------------------	-------------

Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30
Taster-reinigingskit	494240
Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40