

3M**Vliesschuurband (A) SC-BS, 6×610 mm, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 558499 280 |
| GTIN | 4001895441196 |
| Artikelklasse | 53M |

Omschrijving**Uitvoering:**

synthetisch nylonvlies met kunstharsgebonden slijpkorrel, hoge standtijd, **gelijkmatige oppervlakafwerking, geringe warmteontwikkeling.**

Flexibele vliesschuurband voor gebruik op met de hand geleide machines.

Toepassing:

voor naschuren van voorgeschuurde of geborstelde oppervlakken, voor gelijkblijvende en reproduceerbare resultaten. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest, lichte verontreinigingen en verkleuringen.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|-------------|
| Kleur | blauw |
| Fijnheidsgraad | zeer fijn |
| Korrelvergelijking | 280 |
| Uitvoering | A very fine |
| Serie | SC-BS |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Schuurband breedte | 6 mm |
| Schuurband lengte | 610 mm |
| Productnaamattribuut | 6×610 mm |
| Fabrikantnummer | SC-BS |
| Producttype | Vliesschuurband |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | 15-20 m/s | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 10 m/s | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 10 m/s | P |
| Staal < 55 HRC | geschikt | 10 m/s | H |
| Staal < 60 HRC | geschikt | 10 m/s | H |
| Staal < 67 HRC | geschikt | 10 m/s | H |
| RVS | geschikt | 10 m/s | |
| Ti | geschikt | 10 m/s | |
| GG(G) | geschikt | 10 m/s | K |
| CuZn | geschikt | 10 m/s | N |
| Kunststof, GFK | geschikt | 10 m/s | |
| Hout | geschikt | 10 m/s | |
| Lakken | geschikt | 10 m/s | |
| Uni | geschikt | 10 m/s | |
| droog | geschikt | | |