


**Precisie-machineklem, Bekbreedte A: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494480 25
GTIN	4045197525413
Artikelklasse	42L

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisie-machineklem in hardverchromde (messing) of geëloxeerde (aluminium) uitvoering. Ideaal voor het gebruik bij kleine onderdelen, bijv. op microscopen en profielprojectoren of met ruwheidsmeters. Hoeknauwkeurigheid 0,04 mm, verwisselbare spanbekken van gehard, roestvrij staal en kunststof. Vaste spanbekken met prisma's voor cilindrische onderdelen. Het extra prisma op de vaste spanbek en de spangroeven op de lange zijden zorgen voor meer toepassingsmogelijkheden.

Technische beschrijving

Materiaal machineklem	Geëloxeerd aluminium
Totale hoogte c	25 mm
Maximaal spanbereik b	24,5 mm
Totale lengte a	75 mm
Bekbreedte A	25 mm
Bekhoogte C	10 mm
Totale breedte B	25 mm
Producttype	Controlemachineklem

