


**Precisie-machineklem, Bekbreedte A: 35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494480 35
GTIN	4045197525420
Artikelklasse	42L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisie-machineklem in hardverchromde (messing) of geëloxeerde (aluminium) uitvoering. Ideaal voor het gebruik bij kleine onderdelen, bijv. op microscopen en profielprojectoren of met ruwheidsmeters. Hoeknauwkeurigheid 0,04 mm, verwisselbare spanbekken van gehard, roestvrij staal en kunststof. Vaste spanbekken met prisma's voor cilindrische onderdelen. Het extra prisma op de vaste spanbek en de spangroeven op de lange zijden zorgen voor meer toepassingsmogelijkheden.

**Technische beschrijving**

Totale lengte a	100 mm
Maximaal spanbereik b	34,5 mm
Materiaal machineklem	Geëloxeerd aluminium
Totale hoogte c	35 mm
Bekbreedte A	35 mm
Bekhoogte C	14 mm
Totale breedte B	35 mm
Producttype	Controlemachineklem

