

**RENISHAW****Robijnkogeltaster lengte 20 mm, Kogel-Ø D: 1/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494222 1/7
GTIN	2050000973475
Artikelklasse	49F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

**Opmerking:**

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø S	0,7 mm
effectieve werklengte	7 mm
Kogel-Ø D	1 mm
Materiaal schacht	Hardmetaal
Gewicht	0,5 g
Lengte L	20 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

**Accessoires**

Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
-------------------------------------	-----------

Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Taster-reinigingskit	494240
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40
5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30