

**Precisie-naaldvijl Totale lengte 160 mm, SH 1 / DH 2, Type: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	527240 11
GTIN	613548046784
Artikelklasse	53B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zwitserse precisie-naaldvijlen voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Kaplengte = $\frac{1}{2}$ vijllengte. Vervaardigd van hoogwaardig staal voor precisievijlen, met hoge slijtvastheid (65-66 HRC). Nauwkeurig afgestemde vormen, speciale kaphoeken en grote keuze aan verschillende kappen. Grote materiaalafname.

Snelspangreep zie nr. 519700.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Opmerking:

Zie ook Habilis-precisievijlen nr. 527050 – 527070.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	vogeltong, spits- ovaal
Doorsnede	5,1×2,0 mm
Vijlvlakken	2

Totale lengte	160 mm
Zwitserse kap	1
Komt overeen met Duitse kap	3
Productnaamattribuut	SH 1 / DH 2
Producttype	Precisie-naaldvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Uni	beperkt geschikt		

Accessoires

Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 3	519700 3
Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 2	519700 2