

3M**Vliesschuurband (A) SC-BL, 150×2000 mm, Korrelvergelijking: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558509 100
GTIN	4001895542473
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies met kunstharsgebonden slijpkorrel, hoge standtijd, **gelijkmatige oppervlakafwerking, geringe warmteontwikkeling.**

Stabiele vliesschuurband met geringe banduitzetting voor zeer hoge belastingen.

Toepassing:

Voor naschuren van voorgeschuurde of geborstelde oppervlakken, voor gelijkblijvende en reproduceerbare resultaten. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest, lichte verontreinigingen en verkleuringen.

Technische beschrijving

Kleur	bruin
Korrelvergelijking	100
Fijnheidsgraad	grof
Uitvoering	A coarse
Serie	SC-BL

Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	150 mm
Schuurband lengte	2000 mm
Productnaamattribuut	150×2000 mm
Fabrikantnummer	SC-BL
Producttype	Vliesschuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt	15-20 m/s	
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	10 m/s	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	10 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	10 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	10 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	10 m/s	H
RVS	geschikt	10 m/s	
Ti	geschikt	10 m/s	
GG(G)	geschikt	10 m/s	K
CuZn	geschikt	10 m/s	N
Kunststof, GFK	geschikt	10 m/s	
Hout	geschikt	10 m/s	
Lakken	geschikt	10 m/s	
Uni	geschikt	10 m/s	
droog	geschikt		