

**Precisie-naaldvijl Totale lengte 180 mm, SH 0 / DH 1, Type: 1****Bestelgegevens**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer  | 527250 1     |
| GTIN          | 613548046210 |
| Artikelklasse | 53B          |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zwitserse precisie-naaldvijlen voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Kaplengte =  $\frac{1}{2}$  vijllengte. Vervaardigd van hoogwaardig staal voor precisievijlen, met hoge slijtvastheid (65-66 HRC). Nauwkeurig afgestemde vormen, speciale kaphoeken en grote keuze aan verschillende kappen. Grote materiaalafname.

**Snelspangreep zie nr. 519700.**

**Norm:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Opmerking:**

Zie ook Habilis-precisievijlen nr. 527050 – 527070.

**Technische beschrijving**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Vormbeschrijving | blok, stomp |
| Totale lengte    | 180 mm      |
| Vijlvlakken      | 4           |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Doorsnede                   | 6,0×1,3 mm         |
| Zwitserse kap               | 0                  |
| Komt overeen met Duitse kap | 2                  |
| Productnaamattribuut        | SH 0 / DH 1        |
| Producttype                 | Precisie-naaldvijl |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | beperkt geschikt |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| Uni                            | beperkt geschikt |                |          |

## Accessoires

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 2 | 519700 2 |
| Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 3 | 519700 3 |