



Penkaliber met handgreep nauwkeurigheid $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	483950 2
GTIN	2050000963254
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:

Het voordelige alternatief voor de meetpen. \emptyset -toleranties beter dan DIN 2269, tolerantieklasse 1. Hoogwaardig kaliberstaal; kunststof greep met \emptyset -aanduiding.

Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste \emptyset vermelden**, bijv. nr. 483950 gr. 2 **0,24**.

Technische beschrijving

Oplopend met	0,01 mm
Maximale afwijking	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Nominale maat	0,2 - 0,29 mm
Tolerantieklasse	1
Kalibratie	L5
Producttype	Penkaliber

Dienstverlening

Kalibratie Meetpen maximale \emptyset 20	028240 20
--	-----------

DAkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20

028260 20