

**VALTITAN precisie-naaldvijl Totale lengte 180 mm, SH 0 / DH 1, Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	527550 3
GTIN	613548045565
Artikelklasse	53B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogrendement-naaldvijl** met extreem hoge slijtvastheid. Oppervlaktehardheid **1200HV**. De bijzondere tandvorm voorkomt dat de vijlen gaan dichtzitten met vijlsel, zodat ze moeiteloos kunnen worden gereinigd door ze lichtjes uit te kloppen (op hout).

**Norm:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

Vormbeschrijving: half rond

**Technische beschrijving**

Vijlvlakken	2
Totale lengte	180 mm
Doorsnede	5,9×2,0 mm
Vormbeschrijving	half rond
Zwitserse kap	0
Komt overeen met Duitse kap	1
Productnaamattribuut	SH 0 / DH 1
incl. vijlhandvat	nee
Producttype	Precisie-naaldvijl

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Uni	geschikt		

---

## Accessoires

Snelspangreep voor naaldvijlen Type 3	519700 3
Snelspangreep voor naaldvijlen Type 2	519700 2