

**Precisie-naaldvijl Totale lengte 140 mm, SH 2 / DH 3, Type: 10****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer | 527330 10 |
| GTIN | 613548048771 |
| Artikelklasse | 53B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zwitserse precisie-naaldvijlen voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Kaplengte = $\frac{1}{2}$ vijllengte. Vervaardigd van hoogwaardig staal voor precisievijlen, met hoge slijtvastheid (65-66 HRC). Nauwkeurig afgestemde vormen, speciale kaphoeken en grote keuze aan verschillende kappen. Grote materiaalafname.

Snelspangreep zie nr. 519700.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Opmerking:

Zie ook Habilis-precisievijlen nr. 527050 – 527070.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|------------|
| Doorsnede | 4,7×1,7 mm |
| Vormbeschrijving | baret |
| Totale lengte | 140 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Vijlvlakken | 1 |
| Zwitserse kap | 2 |
| Komt overeen met Duitse kap | 4 |
| Productnaamattribuut | SH 2 / DH 3 |
| Producttype | Precisie-naaldvijl |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Uni | beperkt geschikt | | |

Accessoires

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 2 | 519700 2 |
| Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 3 | 519700 3 |