


**Slijpvijl - edelkorund, driekant, Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad:
100X10G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558515 100X10G
GTIN	9003172580029
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Voor **staal** (gehard) en legeringen met een grotere trekvastheid. De taaheid van dit materiaal zorgt voor **stevige randen** en een grote **snijcapaciteit**.

Opmerking:

Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

Technische beschrijving

Breedte	10 mm
Korrelgrootte	80
Lengte	100 mm
Fijnheidsgraad	grof
Kleur	roze
Slijpmiddelaanduiding	A
Vorm	driekant
Producttype	Slijpvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		