

3M**Vliesschuurband (A) SC-BL, 100×1000 mm, Korrelvergelijking: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558510 100
GTIN	2050001694195
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Synthetisch nylonvlies met kunstharsgebonden slijpkorrel, hoge standtijd, **gelijkmatige oppervlakafwerking, geringe warmteontwikkeling.**

Stabiele vliesschuurband met geringe banduitzetting voor zeer hoge belastingen.

Toepassing:

Voor naschuren van voorgeschuurde of geborstelde oppervlakken, voor gelijkblijvende en reproduceerbare resultaten. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest, lichte verontreinigingen en verkleuringen.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	grof
Korrelvergelijking	100
Kleur	bruin
Uitvoering	A coarse
Serie	SC-BL

Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	100 mm
Schuurband lengte	1000 mm
Productnaamattribuut	100×1000 mm
Fabrikantnummer	SC-BL
Producttype	Vliesschuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt	15-20 m/s	
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	10 m/s	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	10 m/s	P
Staal < 55 HRC	geschikt	10 m/s	H
Staal < 60 HRC	geschikt	10 m/s	H
Staal < 67 HRC	geschikt	10 m/s	H
RVS	geschikt	10 m/s	
Ti	geschikt	10 m/s	
GG(G)	geschikt	10 m/s	K
CuZn	geschikt	10 m/s	N
Kunststof, GFK	geschikt	10 m/s	
Hout	geschikt	10 m/s	
Lakken	geschikt	10 m/s	
Uni	geschikt	10 m/s	
droog	geschikt		