




Slijpvijl - edelkorund, driekant, Lengte x breedte (mm) fijnheidsgraad: 100X13G



Bestelgegevens

Bestelnummer	558515 100X13G
GTIN	9003172580104
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Toepassing:

Voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Voor **staal** (gehard) en legeringen met een grotere trekvastheid. De taaigheid van dit materiaal zorgt voor **stevige randen** en een grote **snijcapaciteit**.

Opmerking:

Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	80
Fijnheidsgraad	grof
Lengte	100 mm
Breedte	13 mm
Kleur	roze
Slijpmiddelaanduiding	A
Vorm	driekant
Producttype	Slijpvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		