

**VALTITAN precisie-naaldvijl Totale lengte 180 mm, SH 2 / DH 3, Type: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	527570 2
GTIN	613548045619
Artikelklasse	53B

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-naaldvijl met extreem hoge slijtvastheid. Oppervlaktehardheid **1200HV**. De bijzondere tandvorm voorkomt dat de vijlen gaan dichtzitten met vijlsel, zodat ze moeiteloos kunnen worden gereinigd door ze lichtjes uit te kloppen (op hout).

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Technische beschrijving

Vijlvlakken	4
Doorsnede	6x1,2 mm
Totale lengte	180 mm
Vormbeschrijving	blok, spits
Zwitserse kap	2
Komt overeen met Duitse kap	3
Productnaamattribuut	SH 2 / DH 3
incl. vijlhandvat	nee
Producttype	Precisie-naaldvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu Mg	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	geschikt
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	geschikt
RVS	geschikt
Ti	geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	geschikt

Accessoires

Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 2	519700 2
Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 3	519700 3