



Slijpvijl - edelkorund, vierkant, Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad: 100X10F



Bestelgegevens

Bestelnummer	558525 100X10F
GTIN	9003172581309
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Toepassing:

Voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Voor **staal** (gehard) en legeringen met een grotere trekvastheid. De taaiheid van dit materiaal zorgt voor **stevige randen** en een grote **snijcapaciteit**.

Opmerking:

Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	320
Breedte	10 mm
Lengte	100 mm
Fijnheidsgraad	fijn
Kleur	oranje
Slijpmiddelaanduiding	A
Vorm	vierkant
Producttype	Slijpvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		