



## Penkaliber met handgreep nauwkeurigheid $\pm 0,5 \mu\text{m}$ , Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	483950 1
GTIN	2050000963247
Artikelklasse	48A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Het voordelige alternatief voor de meetpen.  $\varnothing$ -toleranties beter dan DIN 2269, tolerantieklasse 1. Hoogwaardig kaliberstaal; kunststof greep met  $\varnothing$ -aanduiding.

#### Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste  $\varnothing$  vermelden**, bijv. nr. 483950 gr. 2 **0,24**.

### Technische beschrijving

Oplopend met	0,01 mm
Maximale afwijking	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Nominale maat	0,1 - 0,19 mm
Tolerantieklasse	1
Kalibratie	L5
Producttype	Penkaliber

### Dienstverlening

Kalibratie Meetpen maximale $\varnothing$ 20	028240 20
--	-----------

DAkS-kalibratie Meetpen maximale Ø 20

028260 20