

**Precisie-naaldvijl Totale lengte 160 mm, SH 0 / DH 1, Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	527140 6
GTIN	613548047651
Artikelklasse	53B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zwitserse precisie-naaldvijlen voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Kaplengte =  $\frac{1}{2}$  vijllengte. Vervaardigd van hoogwaardig staal voor precisievijlen, met hoge slijtvastheid (65-66 HRC). Nauwkeurig afgestemde vormen, speciale kaphoeken en grote keuze aan verschillende kappen. Grote materiaalafname.

**Snelspangreep zie nr. 519700.**

**Norm:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Opmerking:**

Zie ook Habilis-precisievijlen nr. 527050 – 527070.

**Technische beschrijving**

Doorsnede	3,8 mm
Totale lengte	160 mm
Vijlvlakken	3

Vormbeschrijving	driekant
Zwitserse kap	0
Komt overeen met Duitse kap	1 – 2
Productnaamattribuut	SH 0 / DH 1
Producttype	Precisie-naaldvijl

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Uni	beperkt geschikt		

## Accessoires

Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 2	519700 2
Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 3	519700 3