

**VALTITAN precisie-naaldvijl Totale lengte 180 mm, SH 0 / DH 1, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	527550 1
GTIN	613548045534
Artikelklasse	53B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogrendement-naaldvijl** met extreem hoge slijtvastheid. Oppervlaktehardheid **1200HV**. De bijzondere tandvorm voorkomt dat de vijlen gaan dichtzitten met vijlsel, zodat ze moeiteloos kunnen worden gereinigd door ze lichtjes uit te kloppen (op hout).

**Norm:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Technische beschrijving**

Vijlvlakken	4
Doorsnede	6,0×1,3 mm
Totale lengte	180 mm
Vormbeschrijving	blok, stomp
Zwitserse kap	0
Komt overeen met Duitse kap	1
Productnaamattribuut	SH 0 / DH 1
incl. vijlhandvat	nee
Producttype	Precisie-naaldvijl

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu Mg	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	geschikt
RVS	geschikt
Ti	geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	geschikt

---

## Accessoires

Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 3	519700 3
Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 2	519700 2