Penkaliber H7, Nominale maat Ø: 8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	484000 8
GTIN	4045197210753
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:
De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een **slijtageovermaat** volgens DIN 7164.
Meetlichaam van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept.
Penkalibers met tolerantieklasse H7.
Norm:
Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**
Opmerking:
- **Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op www.hoffmann-goup.com bijv. nr. 484000 maat 82.**
- **Controlekalibers (zonder slijtageovermaat) zie nr. 484027.**
- **Kalibers met tussenmaten en alle Ø met tolerantiewaarde, zie nr. 484025.**

Technische beschrijving

Tolerantieveld	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Kwaliteit	7
Nominale maat	8 mm
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber

Kalibratie	M2
Producttype	Penkaliber

Dienstverlening

DAkkS-kalibratiePenkaliber maximale ∅ 60 mm	028340 60
KalibratiePenkaliber Maximale ∅ 20 mm	028300 20