

Slijpvijl – siliciumcarbide (groen), vierkant, Lengte x breedte (mm) fijnheidsgraad: 150X16F



Bestelgegevens

Bestelnummer	558625 150X16F
GTIN	4260496530078
Artikelklasse	56Z

Omschrijving

Toepassing:

Voor het **afbramen, scherp en, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.

Voor **hardmetaal, non-ferrometaal**, glas, keramiek, porselein. Materiaal met **grote hardheid** en uitgesproken **zelfscherpend effect**.

Opmerking:

Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	320
Breedte	16 mm
Lengte	150 mm
Fijnheidsgraad	fijn
Kleur	groen
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Vorm	vierkant
Producttype	Slijpvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		