



Penkaliberset nauwkeurigheid $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Type: 9,5-10



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 483955 9,5-10 |
| GTIN | 2050000962929 |
| Artikelklasse | 48A |

Omschrijving

Uitvoering:

Het voordelige alternatief voor de meetpen. \emptyset -toleranties beter dan DIN 2269, tolerantieklasse 1. Hoogwaardig kaliberstaal; kunststof greep met \emptyset -aanduiding.

Opmerking:

Bij bestelling tevens de **gewenste \emptyset vermelden**, bijv. nr. 483950 gr. 2 **0,24**.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Setinhoud | 50 |
| Oplopend met | 0,01 mm |
| Maximale afwijking | $\pm 0,5 \mu\text{m}$ |
| Nominale maat | 9,51 - 10 mm |
| Tolerantieklasse | 1 |
| Kalibratie | S18 |
| Producttype | Penkaliber |

Dienstverlening

| | |
|---|-----------|
| DAkS-kalibratieMeetpennenset Setinhoud 50 | 020890 50 |
| KalibratieMeetpennenset Setinhoud 50 | 020880 50 |