

## Penkaliber H7, Nominale maat Ø: 47mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484000 47
GTIN	4045197211095
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een **slijtagevermaat** volgens DIN 7164.

Meetlichaam van eerste klas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept. Penkalibers met tolerantieklasse H7.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Opmerking:

- **Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) bijv. nr. 484000 maat 82.**
- **Controlekalibers (zonder slijtagevermaat) zie nr. 484027.**
- **Kalibers met tussenmaten en alle Ø met tolerantiewaarde, zie nr. 484025.**

### Technische beschrijving

Tolerantieveld	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Kwaliteit	7
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Nominale maat	47 mm

Kalibratie	M2
Producttype	Penkaliber

**Dienstverlening**

KalibratiePenkaliber Maximale Ø 60 mm	028300 60
DAkKS-kalibratiePenkaliber maximale Ø 60 mm	028340 60