

Penkaliber H7, Nominale maat Ø: 52mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 484000 52 |
| GTIN | 4045197211125 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

De goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een **slijtagevermaat** volgens DIN 7164.

Meetlichaam van eerste klas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en gelept. Penkalibers met tolerantieklasse H7.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Opmerking:

- **Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op www.hoffmann-goup.com bijv. nr. 484000 maat 82.**
- **Controlekalibers (zonder slijtagevermaat) zie nr. 484027.**
- **Kalibers met tussenmaten en alle Ø met tolerantiewaarde, zie nr. 484025.**

Technische beschrijving

| | |
|----------------|-----------------|
| Tolerantieveld | H |
| Norm | DIN 7150-2 |
| Norm | DIN 7164 |
| Kwaliteit | 7 |
| Kalibertype | Goedkeurkaliber |
| Kalibertype | Afkeurkaliber |
| Kalibertype | Goedkeurkaliber |
| Nominale maat | 52 mm |

| | |
|-------------|------------|
| Kalibratie | M2 |
| Producttype | Penkaliber |

Dienstverlening

| | |
|--|-----------|
| KalibratiePenkaliber Maximale Ø 60 mm | 028300 60 |
| DAkS-kalibratiePenkaliber maximale Ø 60 mm | 028340 60 |