



Set precisie-riffelvijlen SH 2 = middel (12 stuks)



Bestelgegevens

Bestelnummer	528310
GTIN	2050001697981
Artikelklasse	53B

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen van de **Zwitserse precisie-riffelvijlen** zijn gesmeed van speciaal staal, geslepen en worden door speciale machines voorzien van een uiterst exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte en met een hardheid van **65 – 66 HRC** geleverd. De tot en met de uiterste punt zuiver aangebrachte kap bewijst de kwaliteit van de riffelvijlen. Deze precisie-riffelvijlen onderscheiden zich door optimale vormnauwkeurigheid en een enorme materiaalafname bij extreem hoge standtijd.

Toepassing:

Om exact en voorzichtig te werken, ook bij zeer harde materialen, bijvoorbeeld in de matrijzenbouw en de gereedschapsmakerij.

Levering:

In rolltas. Resp. 1 vijl nr. 528300 vorm 711 – 790.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	middel
Zwitserse kap	2
Kap	25 cm
Totale lengte	180 mm

Aantal vijlen	12
Producttype	Precisie-riffelvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Uni	beperkt geschikt		

Accessoires

Precisie-riffelvijl middellengte 180 mm Type 761	528300 761
Roltas voor riffelvijlen Aantal vakken 12	528510 12
Precisie-riffelvijl middellengte 180 mm Type 731	528300 731
Precisie-riffelvijl middellengte 180 mm Type 750	528300 750
Precisie-riffelvijl middellengte 180 mm Type 771	528300 771
Precisie-riffelvijl middellengte 180 mm Type 711	528300 711
Precisie-riffelvijl middellengte 180 mm Type 713	528300 713
Precisie-riffelvijl middellengte 180 mm Type 732	528300 732

Precisie-riffelvijl middelLengte 180 mm Type 790	528300 790
Precisie-riffelvijl middelLengte 180 mm Type 741	528300 741
Precisie-riffelvijl middelLengte 180 mm Type 763	528300 763
Precisie-riffelvijl middelLengte 180 mm Type 764	528300 764
Precisie-riffelvijl middelLengte 180 mm Type 781	528300 781