



Precisie-riffelvijl fijn Lengte 150 mm, SH 2 / DH 2, Type: 917



Bestelgegevens

| | |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer | 528050 917 |
| GTIN | 613548078228 |
| Artikelklasse | 53B |

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen van de **Zwitserse precisie-riffelvijlen** zijn gesmeed van speciaal staal, geslepen en worden door speciale machines voorzien van een uiterst exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte en met een hardheid van **65 – 66 HRC** geleverd. De tot en met de uiterste punt zuiver aangebrachte kap bewijst de kwaliteit van de riffelvijlen. Deze precisie-riffelvijlen onderscheiden zich door optimale vormnauwkeurigheid en een enorme materiaalafname bij extreem hoge standtijd.

Toepassing:

Om exact en voorzichtig te werken, ook bij zeer harde materialen, bijvoorbeeld in de matrijzenbouw en de gereedschapmakerij.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Doorsnede | 3×3 mm |
| Fijnheidsgraad | fijn |
| Zwitserse kap | 2 |
| Komt overeen met Duitse kap | 2 |
| Kap | 38 cm |
| Totale lengte | 150 mm |
| Productnaamattribuut | SH 2 / DH 2 |
| Producttype | Precisie-riffelvijl |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Uni | beperkt geschikt | | |