



Precisie-riffelvijl middel Lengte 180 mm, SH 2 / DH 2, Type: 741



Bestelgegevens

Bestelnummer	528300 741
GTIN	613548076743
Artikelklasse	53B

Omschrijving

Uitvoering:

de onbewerkte stalen delen van de **Zwitserse precisie-riffelvijlen** zijn gesmeed van speciaal staal, geslepen en worden door speciale machines voorzien van een uiterst exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte en met een hardheid van **65 – 66 HRC** geleverd. De tot en met de uiterste punt zuiver aangebrachte kap bewijst de kwaliteit van de riffelvijlen. Deze precisie-riffelvijlen onderscheiden zich door optimale vormnauwkeurigheid en een enorme materiaalafname bij extreem hoge standtijd.

Toepassing:

om exact en voorzichtig te werken, ook bij zeer harde materialen, bijvoorbeeld in de matrijzenbouw en de gereedschapsmakerij.

Technische beschrijving

Doorsnede	7,4 mm
Fijnheidsgraad	middel
Zwitserse kap	2
Komt overeen met Duitse kap	2
Kap	25 cm
Totale lengte	180 mm
Productnaamattribuut	SH 2 / DH 2
Producttype	Precisie-riffelvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Uni	beperkt geschikt		