



Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel, Type: 5



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 529220 5 |
| GTIN | 4007220016794 |
| Artikelklasse | 53B |

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte naaldvijlen zijn gesmeed van hoogwaardig staal en geslepen. De diamantvijlen worden gelijkmatig bestrooid met diamantpoeder met uniforme korrel en vervolgens galvanisch gefixeerd. De gelijkmatige verdeling en de hardheid van het diamant garanderen optimale vijlresultaten. **Totale vijllengte = 140 mm**; lengte diamantlaag = 70 mm; schacht- \varnothing = 3 mm.

Toepassing:

Voor het maatnauwkeurig afwerken van snij-, stans- en persgereedschappen van **gehard staal** of **hardmetaal**. Tevens voor het bewerken van **glas, keramiek** etc. Met **geringe druk** vijlen, met name aan de randen. Een hoge druk leidt niet tot een betere materiaalafname en schaadt de vijl.

Korrel:

Universele korrel (standaardvijl) **D 126**

Accessoires:

Een **snelspangreep** voor deze vijlen vindt u onder nr. 519700.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|------------|
| Vormbeschrijving | 5 |
| Doorsnede met laag | 2,6×2,6 mm |
| Lengte laag | 70 mm |
| Slijpmiddel | Diamant |
| Slijpmiddelaanduiding | D |
| Korrelgrootte | D126 |
| incl. vijlhandvat | nee |
| Producttype | Naaldvijl |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| Hardmetaal (HM) | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Steen | beperkt geschikt | | |

Accessoires

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 2 | 519700 2 |
| Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 3 | 519700 3 |