



## Dopschroevendraaier met handvat volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	622500 10
GTIN	4010995008611
Artikelklasse	63K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Lange uitvoering; diepe 6-kant dopsleutel voor uitstekende bouten.

**Kunststof isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Norm:**

**DIN 3125**

**Materiaal:**

**Ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep** met weggrolbeveiliging, **steel** van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd, volledig geïsoleerd.

### Technische beschrijving

totale lengte	243 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Meslengte	125 mm
Fabrikantnummer	SoftFinish® electric
Norm	DIN 3125
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dopsleutel

