



## VALTITAN precisie-naaldvijlen 6-delige set, Totale lengte mm / Zwitserse kap: 180/2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	527660 180/2
GTIN	613548045794
Artikelklasse	53B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Hoogrendement-naaldvijl** met extreem hoge slijtvastheid. Oppervlaktehardheid **1200HV**. De bijzondere tandvorm voorkomt dat de vijlen gaan dichtzitten met vijlsel, zodat ze moeiteloos kunnen worden gereinigd door ze lichtjes uit te kloppen (op hout).

#### Norm:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Levering:

In kunststof tas. Resp. 1 vijl blok stomp, halfrond, rond, vierkant, driekant en baret.

### Technische beschrijving

Zwitserse kap	2
Totale lengte	180 mm
Producttype	Precisie-naaldvijl

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		

Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	geschikt
RVS	geschikt
Ti	geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	geschikt

---

## Accessoires

Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 3	519700 3
Snelspangreepvoor naaldvijlen Type 2	519700 2