


**Set diamant-naaldvijlen, 5-delig, 140 mm, Korrelgrootte: D126µm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 529300 D126 |
| GTIN | 4007220017388 |
| Artikelklasse | 53B |

Omschrijving**Uitvoering:**

De onbewerkte naaldvijlen zijn gesmeed van hoogwaardig staal en geslepen. De diamantvijlen worden gelijkmatig bestrooid met diamantpoeder met uniforme korrel en vervolgens galvanisch gefixeerd. De gelijkmatige verdeling en de hardheid van het diamant garanderen optimale vijlresultaten. **Totale vijllengte = 140 mm**; lengte diamantlaag = 70 mm; schacht-Ø = 3 mm.

Toepassing:

Voor het maatnauwkeurig afwerken van snij-, stans- en persgereedschappen van **gehard staal** of **hardmetaal**. Tevens voor het bewerken van **glas, keramiek** etc. Met **geringe druk** vijlen, met name aan de randen. Een hoge druk leidt niet tot een betere materiaalafname en schaadt de vijl. Universele korrel (standaardvijl)

Levering:

In kunststof doos.

5-Delig, resp. 1 vijl van de vormen 1; 3; 4; 5; 6.

Accessoires:

Een **snelspangreep** voor deze vijlen vindt u onder nr. 519700.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|---------------|
| Totale lengte | 140 mm |
| Slijpmiddel | Diamant |
| Slijpmiddelaanduiding | D |
| Aantal vijlen | 5 |
| Verpakking | Kunststof box |

Producttype

Naaldvijl

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| Hardmetaal (HM) | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Steen | beperkt geschikt | | |

Accessoires

| | |
|--|----------|
| Snelspangreep voor naaldvijlen Type 3 | 519700 3 |
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 5 | 529220 5 |
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 1 | 529220 1 |
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 4 | 529220 4 |
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 6 | 529220 6 |
| Snelspangreep voor naaldvijlen Type 2 | 519700 2 |
| Diamant-naaldvijl, 140 mm Korrel D126 (middel) universeel Type 3 | 529220 3 |