



## Set precisie-riffelvijlen SH 2 = fijn (13 stuks)



### Bestelgegevens

Bestelnummer	528010
GTIN	2050001697646
Artikelklasse	53B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen van de **Zwitserse precisie-riffelvijlen** zijn gesmeed van speciaal staal, geslepen en worden door speciale machines voorzien van een uiterst exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte en met een hardheid van **65 – 66 HRC** geleverd. De tot en met de uiterste punt zuiver aangebrachte kap bewijst de kwaliteit van de riffelvijlen. Deze precisie-riffelvijlen onderscheiden zich door optimale vormnauwkeurigheid en een enorme materiaalafname bij extreem hoge standtijd.

#### Toepassing:

Om exact en voorzichtig te werken, ook bij zeer harde materialen, bijvoorbeeld in de matrijzenbouw en de gereedschapmakerij.

#### Levering:

In roltas. Resp. 1 vijl nr. 528050 vorm 911 – 985.

### Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	fijn
Zwitserse kap	2
Kap	38 cm
Totale lengte	150 mm

Aantal vijlen	13
Producttype	Precisie-riffelvijl

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Uni	beperkt geschikt		

## Accessoires

Precisie-riffelvijl fijnLengte 150 mm Type 917	528050 917
Precisie-riffelvijl fijnLengte 150 mm Type 916	528050 916
Precisie-riffelvijl fijnLengte 150 mm Type 981	528050 981
Precisie-riffelvijl fijnLengte 150 mm Type 974	528050 974
Precisie-riffelvijl fijnLengte 150 mm Type 964	528050 964
Precisie-riffelvijl fijnLengte 150 mm Type 984	528050 984
Precisie-riffelvijl fijnLengte 150 mm Type 952	528050 952
Roltas voor riffelvijlen Aantal vakken 13	528510 13

Precisie-riffelvijl fijnLengte 150 mm Type 911	528050 911
Precisie-riffelvijl fijnLengte 150 mm Type 965	528050 965
Precisie-riffelvijl fijnLengte 150 mm Type 930	528050 930
Precisie-riffelvijl fijnLengte 150 mm Type 942	528050 942
Precisie-riffelvijl fijnLengte 150 mm Type 985	528050 985
Precisie-riffelvijl fijnLengte 150 mm Type 914	528050 914