

## Slijpvijl – origineel Arkansas (wit), korrel 8000, half rond, Lengte x breedte: 100X10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	558740 100X10
GTIN	4037073002323
Artikelklasse	56Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Natuursteen (origineel Arkansas) van kwartsiet met zeer fijne korrel, bijzonder stevige randen. Voor ultrafijne oppervlakken en braamvrije slijping. Korrel 5000 (voorslijpen), korrel 8000 (polijsten).

#### Toepassing:

voor het **afbramen, scherpen, slijpen** en **afschuinen** van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten. **Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.**

#### Opmerking:

Geringe toevoeging van olie verhoogt de standtijd en slijpprestaties.

### Technische beschrijving

Korrelgrootte	8000
Fijnheidsgraad	Polijsten
Lengte	100 mm
Breedte	10 mm
Kleur	wit
Slijpmiddel	Arkansas-kwartsiet
Vorm	half rond
Producttype	Slijpvijl

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		