



## Dopsleutelset volledig geïsoleerd, Aantal sleutels: 5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	622510 5
GTIN	4010995228200
Artikelklasse	63K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest. **Toepassing:** Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep met weggolbeveiliging.

**Steel** van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd. Lange uitvoering; diepe 6-kant dopsleutel voor uitstekende bouten.

#### Norm:

**DIN 3125**

#### Materiaal:

**Ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep** met weggolbeveiliging, **steel** van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd, volledig geïsoleerd.

#### Inhoud:

resp. 1 st. nr. 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm

### Technische beschrijving

Aantal sleutels	5
Fabrikantnummer	SoftFinish® electric
Norm	DIN 3125
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dopsleutel

---

## Accessoires

Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 9 mm	622500 9
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 13 mm	622500 13
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 7 mm	622500 7
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 8 mm	622500 8
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 10 mm	622500 10