

**Precisie-riffelvijl middel Lengte 180 mm, SH 2 / DH 2, Type: 790****Bestelgegevens**

Bestelnummer	528300 790
GTIN	613548077054
Artikelklasse	53B

**Omschrijving****Uitvoering:**

de onbewerkte stalen delen van de **Zwitserse precisie-riffelvijlen** zijn gesmeed van speciaal staal, geslepen en worden door speciale machines voorzien van een uiterst exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte en met een hardheid van **65 – 66 HRC** geleverd. De tot en met de uiterste punt zuiver aangebrachte kap bewijst de kwaliteit van de riffelvijlen. Deze precisie-riffelvijlen onderscheiden zich door optimale vormnauwkeurigheid en een enorme materiaalafname bij extreem hoge standtijd.

**Toepassing:**

om exact en voorzichtig te werken, ook bij zeer harde materialen, bijvoorbeeld in de matrijzenbouw en de gereedschapmakerij.

Kap: 25 cm

**Technische beschrijving**

Doorsnede	8×4 mm
Fijnheidsgraad	middel
Zwitserse kap	2
Komt overeen met Duitse kap	2
Kap	25 cm
Totale lengte	180 mm
Productnaamattribuut	SH 2 / DH 2
Producttype	Precisie-riffelvijl

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Uni	beperkt geschikt		