



Dopsleutelset volledig geïsoleerd, Aantal sleutels: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	622510 11
GTIN	4010995228217
Artikelklasse	63K

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest. **Toepassing:** Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep met weggolbeveiliging.

Steel van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd. Lange uitvoering; diepe 6-kant dopsleutel voor uitstekende bouten.

Norm:

DIN 3125

Materiaal:

Ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep met weggolbeveiliging, **steel** van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd, volledig geïsoleerd.

Inhoud:

resp. 1 st. nr. 622500: Maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

Technische beschrijving

Aantal sleutels	11
Fabrikantnummer	SoftFinish® electric

Norm	DIN 3125
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 11 mm	622500 11
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 13 mm	622500 13
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 8 mm	622500 8
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 5,5 mm	622500 5,5
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 7 mm	622500 7
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 17 mm	622500 17
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 6 mm	622500 6
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 9 mm	622500 9
Dopschroevendraaier met handvatvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 10 mm	622500 10