

HOLEX**IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch lang, met verende magneet, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650210 19
GTIN	4045197382191
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	55 mm
Ø uitgangzijde	27,5 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 22 mm	650800 22
Trekker voor borgklemmen	650785
Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker, 10-delig Type 2	650790 2
Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø x lengte 2,5X18 mm	650900 2,5X18