

**IMPACT-bitdop, 3/8 inch, voor Torx®-schroeven, Torx®-profiel: TX40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650560 TX40
GTIN	4045197336347
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Ø aandrijfzijde: 19 mm

Lengte: 50 mm

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	19 mm
Lengte	50 mm
Torx®-profiel	TX40
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Borgklem voor doppen, 3/8 inch Type 1	650780 1
Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 18 mm	650800 18
Trekker voor borgklemmen	650785
Borgklemmen set 10-delig, voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker Type 1	650790 1